

Filter-Regelventil LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A

Teilenummer: 192606

FESTO



Datenblatt

| Merkmals | Wert |
|------------------------------------|--|
| Baugröße | Midi |
| Baureihe | D |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit Arretierung |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Konstruktiver Aufbau | Filterregler ohne Manometer |
| Max. Kondensatmenge | 43 cm ³ |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Druckanzeige | G1/4 vorbereitet |
| Betriebsdruck | 2 bar...12 bar |
| Druckregelbereich | 0.5 bar...7 bar |
| Max. Druckhysterese | 0.2 bar |
| Normalnennndurchfluss | 4000 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -10 °C...60 °C |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | 5 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 900 g |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |

| Merkmal | Wert |
|------------------|------|
| Werkstoff Schale | PC |