



Vakuumsaugdüse VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2

Teilenummer: 193536

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite Lavaldüse	0.45 mm
Rastermaß	14 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum Inline
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom	6.3 bar
Betriebsdruck	1 bar...8 bar
Betriebsdruck für max. Vakuum	6 bar
Max. Vakuum	86 %
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	6.1 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	4.7 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment	0.5 Nm
Produktgewicht	22 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 3	QS-6
Vakuumanschluss	QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	POM-verstärkt
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung

Merkmal	Wert
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt