


Axialbausatz EAMM-A-N48-60G

Teilenummer: 1972527

★ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|----------------|
| Einbaulage | beliebig |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 12,5 Nm |
| Produktgewicht | 509 g |
| Schnittstellencode Aktuator | N48 |
| Schnittstellencode Motor In | 60G |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |