


Axialbausatz EAMM-A-F32-60G

Teilenummer: 550959

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	920 g
Schnittstellencode Aktuator	F32
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoffhinweis	RoHS konform