


Getriebe EMGA-80-P-G5-SAS-70

Teilenummer: 552193

FESTO

passend für Servomotoren.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	70 mm
Verdrehspiel	0,12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	7.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	110 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,45 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	176 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	6 Nm/arcmin
Produktgewicht	2.100 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	70A
Werkstoffhinweis	RoHS konform