


# Gabelkopf SG-M12

Teilenummer: 2675

FESTO

mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung  
(kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M12
Basierend auf Norm	ISO 8140
Entspricht Norm	DIN 71752
Gewindeanschluss	Innengewinde M12
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	168 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Gabel	Stahl verzinkt
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt