


Axialbausatz EAMM-A-D32-60G

Teilenummer: 2946758

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|-----------------------------|----------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 6.5 Nm |
| Produktgewicht | 540 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D32A D32B D32C |
| Schnittstellencode Motor In | 60G |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |