


Axialbausatz EAMM-A-D100-120G-S1

Teilenummer: 2946765

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	3.520 g
Schnittstellencode Aktuator	D100B
Schnittstellencode Motor In	120G
Werkstoffhinweis	RoHS konform