

# Spindelachse EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Teilenummer: 3013544

FESTO



## Datenblatt

Merkmals	Wert
Arbeitshub	600 mm
Baugröße	80
Hubreserve	0 mm
Spindeldurchmesser	15 mm
Spindelsteigung	20 mm/U
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Kugelumlaufspindel
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Spindel-Typ	Kugelumlaufspindel
Max. Beschleunigung	15 m/s <sup>2</sup>
Max. Geschwindigkeit	1 m/s...1.5 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,02 mm
Einschaltdauer	100%
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Flächenmomente 2. Grades Ix	981000 mm <sup>4</sup>
Flächenmomente 2. Grades Iy	1320000 mm <sup>4</sup>
Flächenmomente 2. Grades Iz	981000 mm <sup>4</sup>
Max. Kraft Fy	3050 N
Max. Kraft Fz	3050 N
Max. Moment Mx	36 Nm
Max. Radialkraft am Antriebsschaft	250 N
Max. Vorschubkraft Fx	650 N
Torsionsträgheitsmoment It	255000 mm <sup>4</sup>
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub	0.346 kgcm <sup>2</sup>
Vorschubkonstante	20 mm/U
Werkstoff Abschlussdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Werkstoff Mitnehmer	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten	Stahl
Werkstoff Führungsschiene	Stahl
Werkstoff Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Spindelmutter	Stahl
Werkstoff Spindel	Stahl