

Abluftdrosselventil GRE-3/8-NPT

Teilenummer: 35311

FESTO

mit integriertem Sintermetall-Schalldämpfer zur Abluftdrosselung an Ventilen bestimmter Bauart.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Schalldämpfer-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	NPT3/8-18
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normaldurchfluss 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 2.000 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 70 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform