


Sensor SKDA-0.8-AB

Teilenummer: 4625314

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Kraftmessbereich	0 ... 0,8 kN
Kalibrierbereich	-0,2 ... 1 kN
Grenzlast	1,5 kN
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Analogausgang	4 - 20 mA
Genauigkeit Analogausgang FS	0,2 %FS
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Produktgewicht	0,2 kg
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Schutzart	IP67
Elektrischer Anschluss	Dose M12x1 4-polig A-Codiert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen	KC-EMV