


# Anschlussleitung VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5

Teilenummer: 560426

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Produktgewicht	837 g
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker
Kabellänge	5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Min. Kabel-Biegeradius	115 mm
Kabeldurchmesser	9.6 mm
Kabelaufbau	36 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC