


Anschlussleiste VABM-L1-10S-G18-9

Teilenummer: 566565

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|---|
| Rastermaß | 10.5 mm |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 16 |
| Betriebsdruck | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Reinraumklasse | Klasse 5 nach ISO 14644-1 |
| Max. Anziehdrehmoment HutschieneMontage | 1.5 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0.45 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage | 3 Nm |
| Produktgewicht | 171 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/8 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |