

# Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18-10-GR

Teilenummer: 573440

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                                      | Wert  |
|---|---|
| Rastermaß                                     | 10.5 mm   |
| Einbaulage                                    | beliebig  |
| Max. Anzahl Ventilplätze                      | 10  |
| Zulassung                                     | c UL us - Recognized (OL)   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung  |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Reinraumklasse                                | Klasse 6 nach ISO 14644-1   |
| Lagertemperatur                               | -20 °C...60 °C  |
| Produktgewicht                                | 616 g   |
| Anschluss Steuerluft 12/14                    | M5  |
| Anschluss Steuerluft 82/84                    | M5  |
| Pneumatischer Anschluss 1                     | G1/8  |
| Pneumatischer Anschluss 2                     | M7  |
| Pneumatischer Anschluss 3                     | G1/8  |
| Pneumatischer Anschluss 4                     | M7  |
| Pneumatischer Anschluss 5                     | G1/8  |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform  |
| Werkstoff Anschlussleiste                     | Aluminium-Knetlegierung   |