

Vakuumsauger ESS-30-GT-G1/8

Teilenummer: 525971

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	3.5 mm
Min. Werkstückradius	26 mm
Nennweite	2.5 mm
Saugerdurchmesser	30 mm
Saugervolumen	2.4 cm ³
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck	-0.95 bar...0 bar
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	36 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	13 N
Produktgewicht	13 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/8
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan