


Vakuumsaugnapf ESV-100-GT

Teilenummer: 526005

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	9 mm
Min. Werkstückradius	135 mm
Saugerdurchmesser	100 mm
Saugervolumen	53.9 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	rund, Glockenform
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck	-0.95 bar...0 bar
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	375 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	100 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	183 N
Produktgewicht	58.9 g
Befestigungsart	über Vakuumschluss
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan