


Linienportal DHSL-1-DGC18-EGSA50

Teilenummer: 574501

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 1
Nutzlast	0 ... 1 kg
Antrieb Z-Achse	EGSA-50
Antriebsart Z-Achse	elektrisch mit Spindel
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 100 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,01 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,01 mm
Antrieb Y-Achse	DGC-18
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	1-fach
Hub Y-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm