

Schwenkantrieb DAPS-0053-090-RS1-F0507-MW

Teilenummer: 8005026

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--|
| Baugröße Stellantrieb | 0053 |
| Flanschbohrbild | F05 F07 |
| Schwenkwinkel | 92 deg |
| Wellenanschluss Tiefe | 19.3 mm |
| Hinweis zum Verstellbereich der Endlagen | wahlweise eine Endlage verstellbar |
| Norm Anschluss zur Armatur | ISO 5211 |
| Dämpfung | keine Dämpfung |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | einfachwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | Joch-Kinematik |
| Positionserkennung | ohne |
| Schließrichtung | rechtsschließend |
| Ventilanschluss entspricht Norm | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) | bis SIL 2 High Demand mode bis SIL 2 Low Demand mode |
| Anschlussdruck für Federstärke | 0.28 MPa 2.8 bar |
| Betriebsdruck | 0.28 MPa...0.84 MPa 2.8 bar...8.4 bar |
| Nennbetriebsdruck | 0.56 MPa 5.6 bar |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK EX Vorschriften |
| Explosionsschutz | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Zertifikat ausstellende Stelle | TÜV Nord 212170801 |
| ATEX-Kategorie Gas | II 2G |
| ATEX-Kategorie Staub | II 2D |
| Ex-Zündschutzart Gas | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Ex-Zündschutzart Staub | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Ex-Umgebungstemperatur | -50°C ≤ Ta ≤ +60°C |

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...80 °C |
| Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 0° | 17.5 Nm |
| Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 50° | 13 Nm |
| Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 90° | 26.5 Nm |
| Federstärke | 1 |
| Luftverbrauch bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) pro Zyklus 0°-Nennschwenkwinkel-0° | 2.1 l |
| Produktgewicht | 4500 g |
| Wellenanschluss | T17 |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Dichtungen | FPM NBR PUR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Welle | hochlegierter Stahl |
| Werkstoffnummer Welle | 1.4305 |