


Elektrozylinder ESBF-BS-40-300-10P

Teilenummer: 8022579

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	40
Hub	300 mm
Kolbenstangengewinde	M12x1,25
Reversierspiel	30 µm
Spindeldurchmesser	16 mm
Spindelsteigung	10 mm/U
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-	0.2 deg
Basierend auf Norm	ISO 15552
Einbaulage	beliebig
Kolbenstangenende	Außengewinde
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Konstruktiver Aufbau	Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde
Spindel-Typ	Kugelumlaufspindel
Verdrehsicherung/Führung	gleitgeführt
Max. Beschleunigung	15 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	0.83 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,01 mm
Einschaltdauer	100%
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Antriebsmoment	5.6 Nm
Max. Radialkraft am Antriebsschaft	130 N
Max. Vorschubkraft Fx	3000 N
Leerlaufantriebsmoment	0.2 Nm
Richtwert Nutzlast, waagrecht	300 kg

Merkmal	Wert
Richtwert Nutzlast, senkrecht	300 kg
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub	0.4804 kgcm ²
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast	0.02533 kgcm ²
Massenträgheitsmoment JO	0.0777 kgcm ²
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	467 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	26 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	1237 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	47 g
Befestigungsart	mit Innengewinde oder Zubehör
Schnittstellencode Aktuator	D40
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloziert
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt
Werkstoff Spindelmutter	Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindel	Wälzlagerstahl
Werkstoff Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloziert