

# Verbindungsleitung NEBV-S1W37-E-2.5-LE26

Teilenummer: 539243

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                                     | Wert  |
|--|---|
| Einsatzgebiet                                | Nur für Multipolanschluss Ventilinsel VTSA/VTSA-F |
| Entspricht Norm                              | DIN 47100   |
| Leistungsbezeichnung                         | mit Schildträger                                  |
| Produktgewicht                               | 617 g   |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion           | Feldgeräteseite                                   |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform            | eckig   |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart       | Dose  |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang        | gewinkelt   |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik   | Sub-D   |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern  | 37  |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 26  |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart    | 3x Schraube M4                                    |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion           | Steuerungsseite                                   |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart       | Kabel   |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik   | offenes Ende                                      |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern  | 26  |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 26  |
| Betriebsspannungsbereich DC                  | 0 V...30 V  |
| Strombelastbarkeit bei 40 °C                 | 2 A   |
| Stoßspannungsfestigkeit                      | 1 kV  |
| Kabellänge                                   | 2.5 m   |
| Leitungseigenschaft                          | energiekettentauglich                             |
| Prüfbedingungen Leitung                      | Prüfbedingungen nach Anfrage                      |
| Biegeradius, feste Kabelverlegung            | 42 mm   |
| Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung       | 104 mm  |
| Kabeldurchmesser                             | 10.4 mm   |
| Kabelaufbau                                  | 26 x 0,34 mm <sup>2</sup>                         |
| Leiter-Nennquerschnitt                       | 0.34 mm <sup>2</sup>                              |
| Schutzart                                    | IP65<br>NEMA 4                                    |
| Hinweis zur Schutzart                        | in montiertem Zustand                             |
| Umgebungstemperatur                          | -5 °C...50 °C                                     |

| <b>Merkmal</b>                             | <b>Wert</b>                        |
|--|------------------------------------|
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-RoHS-Richtlinie            |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK RoHS Vorschriften          |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B2-L                     |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                       |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel                      | TPE-U(PUR)                         |
| Farbe Kabelmantel                          | grau                               |
| Werkstoff Gehäuse                          | PA                                 |
| Werkstoff Isolierhülle                     | PVC                                |