


Motorleitung KMTR-LAC-S50HC-S50HC-10

Teilenummer: 539491

FESTO

zur Verbindung vom elektrischen Linearmodul HME zum
Motorcontroller SFC-LAC.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

Merkmal	Wert
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Lagertemperatur	-25 ... 70 °C
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Schleppkettentauglichkeit	ja
Kabelaufbau	7 x 1,5mm ² + 2 x (2x 0,34 mm ²)
Kabeldurchmesser	15,9 mm
Kabellänge	10 m
Farbe Kabelmantel	orange
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR