


Linienportal DHSL-DGPL40S-HMPL20

Teilenummer: 543052

FESTO

bestehend aus kolbenstangenlosem Antrieb und leichter Handhabungsachse, hoch dynamisch mit Soft Stop, präzise, modular. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 2.0
Nutzlast	0 ... 4 kg
Antrieb Z-Achse	HMPL-20
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Z-Achse	1-fach
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	DGPL-40-SPC11
Antriebsart Y-Achse	servopneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	2-fach
Hub Y-Achse	0 ... 1.600 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 1 mm