


# Axialbausatz EAMM-A-L62-120G

Teilenummer: 8063507

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	47 Nm
Produktgewicht	1970 g
Schnittstellencode Aktuator	L62
Schnittstellencode Motor In	120G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform