


Nahrungsschalter SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M5D

Teilenummer: 547861

FESTO

magnetisch, kontaktlos, fur T-Nut.



Datenblatt

Merkmal	Wert
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Max. Ausgangsstrom	80 mA
Max. Schaltleistung DC	2,4 W
Kurzschlussfestigkeit	taktend
uberlastfestigkeit	vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker M5x0,5 3-polig drehbares Gewinde
Abgangsrichtung Anschluss	quer
Prufbedingungen Leitung	Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prufbedingungen auf Anfrage Prufbedingungen auf Anfrage
Kabellange	0,3 m
Leitungseigenschaft	Schleppkette+Roboter
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PU)
Befestigungsart	langs in Nut einschiebbar geklemmt in T-Nut
Produktgewicht	7 g
Werkstoffinformation Gehause	PA-verstarkt
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Schutzart	IP65 IP68