

Vakuumsauger OGVM-60-S-N-G14F

Teilenummer: 8073819

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Höhenausgleich Sauger | 6 mm |
| Min. Werkstückradius R | 70 mm |
| Nennweite | 8 mm |
| Sauger-Durchmesser | 60 mm |
| Sauger-Volumen | 15 cm ³ |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Saugerform | rund flach |
| Betriebsdruck Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Nennbetriebsdruck | -60 kPa -0,6 bar |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 120 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 99 N |
| Produktgewicht | 40 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | Innengewinde G1/4 |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | NBR |