

Axialbausatz EAMM-A-F47-87A

Teilenummer: 550948

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|---------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 21 Nm |
| Produktgewicht | 780 g |
| Schnittstellencode Aktuator | F47 |
| Schnittstellencode Motor In | 87A |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |