



# Rollenhebelventil RWB-3-1/8

Teilenummer: 552432

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss	120 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	G1/8
Betriebsdruck	3.5 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Nennweite	3.5 mm
Steuerart	vorgesteuert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Betätigungskraft	3.1 N
Produktgewicht	160 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert