


# Axialbausatz EAMM-A-K38-60G

Teilenummer: 557980

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	4.4 Nm
Produktgewicht	260 g
Schnittstellencode Aktuator	K38
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform