


Doppelkolbenzylinder DGTZ-GF-16-30-J-T-P-A

Teilenummer: 8103429

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Hub	30 mm
Justierbarer Endlagenbereich/Länge	10 mm
Kolben-Ø	16 mm
Betriebsart der Antriebseinheit	Zwei Joche
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Führung	Gleitführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	0.12 MPa...0.8 MPa 1.2 bar...8 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Aufprallenergie in den Endlagen	0,15 Nm
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs	12.6 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf	181 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	181 N
Bewegte Masse	181 g
Produktgewicht	475 g
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei