

# Axialbausatz EAMM-A-P10-38A-57A

Teilenummer: 562658

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

| Merkmal                             | Wert           |
|-------------------------------------|----------------|
| Einbaulage                          | beliebig       |
| LABS-Konformität                    | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur                     | -25 ... 60 °C  |
| Relative Luftfeuchtigkeit           | 0 - 95 %       |
| Schutzart                           | IP40           |
| Umgebungstemperatur                 | -10 ... 60 °C  |
| Übertragbares Drehmoment            | 6,5 Nm         |
| Produktgewicht                      | 130 g          |
| Schnittstellencode Aktuator         | P10-38A        |
| Schnittstellencode Motor In         | 57A            |
| Schnittstellencode Kupplungsgehäuse | 38A            |
| Werkstoffhinweis                    | RoHS konform   |