

# Wasserabscheider MS6N-LWS


Teilenummer: 564898

FESTO

Kondensatableitung durch vollautomatisches Kondensatablassventil.



Beispielhafte Darstellung



## Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Baugröße	6
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Zentrifugalabscheider
Max. Kondensatmenge	38 ml
Schalenschutz	integriert als Metallschale
Kondensatabscheidegrad	99 %
Betriebsdruck	0,8 ... 16 bar
Normalnenndurchfluss	2.400 ... 3.800 l/min
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-::-] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise:
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe	PA