

# Anschlussblock CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Teilenummer: 565703

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Abmessungen B x L x H	(inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Befestigungsart	auf Verkettungsblock CPX-M-GE..
Produktgewicht	100 g
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK EX Vorschriften
Explosionsschutz	Zone 0 (BR) Zone 0 (IEC-EX) Zone 20 (BR) Zone 20 (IEC-EX) Zone 22[20] (UKEX) Zone 2[0] (UKEX)
ATEX-Kategorie Gas	II (1) G
ATEX-Kategorie Staub	II (1) D
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gd[Ga] (GB)
Ex-Zündschutzart Gas	[Ex ia Ga] IIC
Ex-Zündschutzart Staub	[Ex ia Da] IIIC
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zertifikat ausstellende Stelle	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Elektrischer Anschluss	8-polig / 8-polig
Anzahl Eingänge	8