


Magnetspule

VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME

Teilenummer: 570785

FESTO

für Ankersystem F10, Kabelverschraubung metrisch, 24 V DC und AC,
Vergusskapselung, erhöhte Sicherheit.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Absicherung intern	Sicherung
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 3,5 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex e mb II T6, T5
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Ex-Umgebungstemperatur	T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zertifikat ausstellende Stelle	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Produktgewicht	580 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	PA Stahl