

Proportional-Druckregelventil VEAB-L-26-D13-Q4-V2-1R1

FESTO

Teilenummer: 8153681



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Steuerart	direkt
Rückstellart	mechanische Feder
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Dichtprinzip	weich
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Mediumstemperatur	5 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Abmessungen B x L x H	18 mm x 60,5 mm x 85 mm
Pneumatischer Anschluss 1	QS-4
Pneumatischer Anschluss 2	QS-4
Pneumatischer Anschluss 3	QS-4
Werkstoff Dichtungen	NBR
Befestigungsart	wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Zubehör
Eingangsdruck 1	0 MPa...0.2 MPa 0 bar...2 bar 0 psi...29 psi
Ausgangsdruck 2	-100 kPa...100 kPa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
Eingangsdruck 3	-0.1 MPa -1 bar -14.5 psi
Normalnenndurchfluss	17 l/min
Normalnenndurchfluss 2-3	13 l/min
Linearitätsfehler FS	0.5 %
Wiederholgenauigkeit in ± %FS	0.4 %FS
Hysterese in ± %FS	0.25 %FS
Temperaturkoeffizient	0.05 %/K
Absolutgenauigkeit in ± %FS bei Raumtemperatur	0.75 %FS

Merkmal	Wert
Produktgewicht	70 g
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Schutzart	IP65
Zulassung	RCM Mark
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Betriebsspannungsbereich DC	19 V...29 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Restwelligkeit	10 %
Sollwert	0 - 5 V
Signalbereich Analoger Ausgang	1 - 5 V
Genauigkeit Analogausgang in ± %FS	2 %FS
Max. elektrische Leistungsaufnahme	1 W
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Kurzschlussfestigkeit	für alle elektrischen Anschlüsse
Sicherheitshinweis	Sicherheitsstellung VEAA/VEAB: Bei Verlust der elektrischen Versorgung bleibt der Ausgangsdruck unreguliert erhalten, kann ansteigen oder abfallen - Ventil gesperrt.
Anzeigeart	LED
Elektrischer Anschluss	4-polig M8x1 Stecker nach EN 60947-5-2
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt