


Linienportal DHSL-25-DGC63FAS-EGC120BS

Teilenummer: 574536

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 25
Nutzlast	0 ... 25 kg
Antrieb Z-Achse	EGC-120-BS
Antriebsart Z-Achse	elektrisch mit Spindel
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 1.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	DGC-63-FA
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	1-fach
Hub Y-Achse	0 ... 5.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,02 mm