

Axialbausatz EAMM-A-L48-50GA-G2

Teilenummer: 8188639

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	42.5 mm...42.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min...6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	39 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	415 g...415 g
Schnittstellencode Aktuator	L48
Schnittstellencode Motor In	50GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform