

# Axialbausatz EAMM-A-L38-60H-G2

Teilenummer: 8197452

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	41 mm...41 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min...8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	3.5 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	4.4 Nm
Produktgewicht	315 g...315 g
Schnittstellencode Aktuator	L38
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform