

Axialbausatz EAMM-A-L95-160G-G2

Teilenummer: 8197453

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	112 mm...112 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min...4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	430 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	200 Nm
Produktgewicht	6264 g...6264 g
Schnittstellencode Aktuator	L95
Schnittstellencode Motor In	160G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform