

# Axialbausatz EAMM-A-S95-120G

Teilenummer: 8197476

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	100.5 mm...100.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min...5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	128 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	75 Nm
Produktgewicht	4350 g...4350 g
Schnittstellencode Aktuator	S95
Schnittstellencode Motor In	120G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform