

Axialbausatz EAMM-A-D60-80G-G2

Teilenummer: 8199480

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	77.4 mm...77.4 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min...6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1500 g...1500 g
Schnittstellencode Aktuator	D60 D60C
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform