

Vakuumsauger OGVM-20X60-GV-N-G38F

Teilenummer: 8210276

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Sauger	5 mm
Min. Werkstückradius	12.5 mm
Nennweite	6 mm
Saugergröße	20x60 mm
Saugervolumen	5 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	oval Glockenform
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1/A2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	81 N
Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck	103 N
Produktgewicht	21 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	Innengewinde G3/8
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR