

# Magnetventil

## VZWD-B-L-M22C-M-G18-64-V-36-2A-A1-5-R1

FESTO

Teilenummer: 8214433



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	direktgesteuertes Sitzventil
Betätigungsart	elektrisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	G1/8
Elektrischer Anschluss	Form A Stecker nach EN 175301-803 viereckige Bauform
Nennweite	6.4 mm...6.4 mm
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Handhilfsbetätigung	keine
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Medium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase Mineralöl Wasser neutrale Flüssigkeiten weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Druckdifferenz	0 MPa 0 bar 0 psi
Spulenkennwerte	110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 40,0 VA, Halteleistung 30,0 VA
Isolierstoffklasse	H
Zulässige Spannungsschwankungen	+15 % / -10 %
Einschaltdauer	100%
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Mediumsdruck	0 MPa...0 MPa 0 bar...0 bar 0 psi...0 psi
Max. Viskosität	25 mm <sup>2</sup> /s
Mediumstemperatur	-10 °C...-10 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Durchfluss Kv	0.64 m <sup>3</sup> /h...0.64 m <sup>3</sup> /h
Schaltzeit ein	8 ms...8 ms
Schaltzeit aus	25 ms...25 ms
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4305
Werkstoff Dichtungen	FPM
Produktgewicht	440 g...440 g
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Schutzart	IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung