

Parallelbausatz EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Teilenummer: 8216604

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	110
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	794.1 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	25 Nm
Produktgewicht	7200 g
Schnittstellencode Aktuator	C80-19
Schnittstellencode Motor In	108C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform