


# Axialbausatz EAMM-A-C42-6-79CB-S5

Teilenummer: 8230174

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	54 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	860 g
Schnittstellencode Aktuator	C42-6
Schnittstellencode Motor In	80CA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform