

Axialbausatz EAMM-A-C68-16-120CA-S5

Teilenummer: 8230192

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge | 78.2 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Getriebeübersetzung | 1:1 |
| Max. Drehzahl | 6500 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % |
| Schutzart | IP69K |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 34.8 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 21 Nm |
| Produktgewicht | 2510 g |
| Schnittstellencode Aktuator | C68-16 |
| Schnittstellencode Motor In | 120CA |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |