


# Axialbausatz EAMM-A-C80-19-158CA-S5

Teilenummer: 8230201

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	82 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	128 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	4510 g
Schnittstellencode Aktuator	C80-19
Schnittstellencode Motor In	158CA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform