


Axialbausatz EAMM-A-L62-68GA

Teilenummer: 8063502

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|-----------------------------|----------------|
| Einbaulage | beliebig |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 48 Nm |
| Produktgewicht | 1420 g |
| Schnittstellencode Aktuator | L62 |
| Schnittstellencode Motor In | 68GA |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |