


# Axialbausatz EAMM-A-N80-90GA

Teilenummer: 8063614

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert           |
|-----------------------------|----------------|
| Einbaulage                  | beliebig       |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur             | -25 ... 60 °C  |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %       |
| Schutzart                   | IP40           |
| Umgebungstemperatur         | -10 ... 60 °C  |
| Übertragbares Drehmoment    | 47 Nm          |
| Produktgewicht              | 1.808 g        |
| Schnittstellencode Aktuator | N80            |
| Schnittstellencode Motor In | 90GA           |
| Werkstoffhinweis            | RoHS konform   |