

# Electroválvula VSCS-B-M32C-MT-WB-F8

Número de artículo: 8028541

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Anchura	30 mm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	34 l/min
Conexión neumática de utilización	Placa base, tamaño 30 mm, según ISO 15218
Presión de funcionamiento	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Forma constructiva	Válvula para placa base
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Grado de protección	IP65
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Conforme a la norma	ISO 15218
Accionamiento manual auxiliar	Con accesorios enclavables Sin enclavamiento
Tipo de control	Directo
Sentido de flujo	No reversible
Superposición	Superposición negativa
Nota sobre la dinamización forzada	Frecuencia de conmutación mínima de 1/semana
Frecuencia de conmutación máx.	5 Hz
Tiempo de conmutación OFF	8 ms
Tiempo de conmutación ON	8 ms
Tiempo de conexión	100%
Impulso de control positivo máximo con señal 0	3 ms
Máx. impulso de prueba negativo con señal 1	3.4 ms
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Tipo de fijación	CNOMO
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR