


Vakuumsauger OGVM-16X55-SV-N-G14F

Teilenummer: 8073852

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Höhenausgleich Sauger | 3 mm |
| Min. Werkstückradius | 10 mm |
| Nennweite | 3 mm |
| Saugergröße | 16x55 mm |
| Saugervolumen | 2 cm ³ |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Saugerform | oval flach |
| Betriebsdruck | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck | -60 kPa -0.6 bar |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...80 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 36 N |
| Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck | 40 N |
| Produktgewicht | 29 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | Innengewinde G1/4 |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | NBR |